

Acoplamento rápido EAMD-19-15-9-8X10

Número de referência: 557999

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	9 mm
Diâmetro do suporte 2	8 mm
Tamanho	19
Comprimento nominal	15 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.445 kgmm ²
Torque transmissível	2 Nm
Peso do produto	13.5 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS