

Tubo plástico
PLN-12X1,75-SI
Número de referência: 558215

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	65 mm
Diâmetro interior	8,4 mm
Raio de curvatura mín.	23 mm
Pressão da operação dependente da temperatura	-0,095 MPa...1,4 MPa -0,95 bar...14 bar -13,775 psi...203 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...] Água (líquida, sem gelo)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto por comprimento	0,054 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 12 mm
Cor	Prata
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PE