

Manga de encaixe NPQM-D-S6-E-P10

Número de referência: 558812

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	4 mm
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...70 oC
Peso do produto	5.5 g
Conexão pneumática 1	Manga de encaixe Ø 6 mm
Conexão pneumática 2	Manga de encaixe QS-6
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão niquelado