

Cabo de conexão VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

Número de referência: 560411

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	1120 g
Ligação elétrica	Cabo com conector
Comprimento do cabo	5 m
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia
Raio de curvatura mín. do cabo	63 mm
Diâmetro do cabo	12.5 mm
Composição do cabo	25 x 0,34 mm ²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	TPE-U(PU)