

Barreira de extremidade VABE-S6-2RZ-G34

Número de referência: 560839

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	ISO 5599-2
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de terminal de válvula	44
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	336 g
Porta de ar de piloto 12	G1/4
Conexão de ar piloto 14	G1/4
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 5	G3/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da barreira de extremidade	Alumínio fundido