


Cabo de conexão VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Número de referência: 562392

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Ligação elétrica	Cabo com conector
Característica do cabo	Padrão
Raio de curvatura mín. do cabo	84 mm
Diâmetro do cabo	11.2 mm
Composição do cabo	25 x 0,34 mm ²
Nível de proteção	IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-5 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	PVC