Bobina do solenoide
VACC-S13-18-A1-1U

Número de referência: 562890

Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	24V CC: 2,1W 24 V AC: 50/60 Hz, potência de 2,1 VA
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	210 g
Ligação elétrica	Tipo A Conectores De acordo com EN 175301-803
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	PA UP