

**Bujão**  
**QBC-5/32H-U**  
Número de referência: 564784

**FESTO**



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor  |
|--|--|
| Tamanho  | Padrão   |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um  |
| Desenho  | Bujão  |
| Tamanho da embalagem                                 | 10   |
| Construção   | Princípio Push-Pull  |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Nota sobre o meio operacional/controlado             | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                               |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III   |
| Temperatura ambiente                                 | 0 °C...60 °C   |
| Peso do produto                                      | 0.035 oz   |
| Conexão pneumática 1                                 | Manga de encaixe Ø 5/32"                                       |
| Temperatura ambiente, Fahrenheit                     | 32 °F...140 °F   |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                     |