

Bloco de terminal NECU-L3G8-C1

Número de referência: 565712

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	100
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	36 g
Ligação elétrica	8 pinos Terminal acionado por mola Conector reto
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	12 A
Resistência a sobretensão	4 kV
Secção cruzada da conexão	0.2 mm²...2.5 mm²
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material dos contactos do pino	Liga de cobre Estanhado