

Guia do coletor
VABM-L1-14S-G14-16
Número de referência: 566629

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	16 mm
N.º máx. de posições da válvula	16
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 5 de acordo com a norma ISO 14644-1
Torque de aperto máx. para montagem do guia H	1.5 Nm
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.65 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	3 Nm
Peso do produto	692 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada