

Tubo plástico
PLN-3/16-NT-150-CB
Número de referência: 569898

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	3/16
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	0.095 Feet
Raio de curvatura mín.	0.036 Feet
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-22 oF...176 oF
Peso do produto por comprimento	1.15 oz/ft
Conexão pneumática	Para diâmetro externo de união rápida 3/16"
Cor	Natural
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PE