


# Válvula solenoide CJM-5/2-1/2-CH

Número de referência: 6112

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Solenóide duplo, 5/2 vias
Tipo de atuação	Elétrico
Porta de trabalho pneumática	Placa base
Pressão operacional	1.5 bar...10 bar
Tipo de controlo	Pilotado
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Conexão pneumática 1	Base de apoio
Conexão pneumática 2	Base de apoio
Conexão pneumática 3	Base de apoio
Conexão pneumática 4	Base de apoio
Conexão pneumática 5	Base de apoio