


Engate do tirante SG-M12X1,25

Número de referência: 6145

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M12 x 1,25
De acordo com a norma	DIN 71752 ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M12 x 1,25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	1.5 kN
Peso do produto	166 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço Galvanizado
Material articulado	Aço Galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado