

Peça circular
TK-1/4-PK-6-KU
Número de referência: 6287

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...10 bar
Classificação marítima	Ver certificado
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Para conexão dentada, diâmetro interno de 6 mm, com porca
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS