Bloco distribuidor
FR-8-1/2

Número de referência: 6411

Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	18.6 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	35 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Peso do produto	1000 g
N.º de saídas	8
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G3/4
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido