


# Válvula da alavanca com dedo TH-3-M5

Número de referência: 6758

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 3/2 vias, fechadas, monoestáveis                                                                  |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 80 l/min                                                                                          |
| Porta de trabalho pneumática                                       | M5                                                                                                |
| Pressão operacional                                                | -0.95 bar...8 bar                                                                                 |
| Construção                                                         | Assento axial                                                                                     |
| Largura nominal                                                    | 2 mm                                                                                              |
| Tipo de controlo                                                   | Direto                                                                                            |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:--:--]                                             |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Força de atuação                                                   | 8 N                                                                                               |
| Peso do produto                                                    | 37 g                                                                                              |
| Tipo de montagem                                                   | Pelo orifício de passagem                                                                         |
| Conexão pneumática 1                                               | M5                                                                                                |
| Conexão pneumática 2                                               | M5                                                                                                |
| Material de vedações                                               | NBR                                                                                               |
| Material da caixa                                                  | Zinco fundido                                                                                     |