

Medidor de pressão MA-63-0,25

Número de referência: 7169

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
De acordo com a norma	DIN EN 837-3
Tamanho nominal do tubo, manómetro	63
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Meios líquidos Meios gasosos
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 bar...0.25 bar
Fator de carga intermitente	0.9
Fator de carga contínua	0.75
Classe de precisão de medição	1,6
Nível de proteção	IP43
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	G1/4
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	Aço
Material da janela de inspeção	PMMA
Peso do produto	180 g