


Válvula da alavanca com dedo H-4/3-M5

Número de referência: 7334

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	4/3, com escape
Tipo de atuação	Manual
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	125 l/min
Porta de trabalho pneumática	M5
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Método de reposição	Mola mecânica
Largura nominal	4 mm
Princípio de vedação	Suave
Tipo de controlo	Pilotado
Direção de fluxo	Não reversível
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	Não canalizado