

Bloco do coletor VABM-B10-30S-G12-9-P3

Número de referência: 8026420

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	32 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	9
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2193 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada