

Tubo plástico PAN-R-28X2,5-SW

Número de referência: 8036208

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	28 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	350 mm
Diâmetro interior	23 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Peso do produto por comprimento	0.207 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 28 mm
Cor	Preto
Dureza da margem	D 62 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-A