

Válvula de retenção VABF-L1-14-H2

Número de referência: 8047365

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da válvula	14 mm
Função da válvula	Função sem retenção desbloqueada
Pressão operacional	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Peso do produto	1 g
Tipo de montagem	Roscado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS