Coletor de alimentação comum
OABM-P-G3-10-4

Número de referência: 8049142

Ficha técnica

Característica	Valor
Número de posições do dispositivo	4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx.	3.3 Nm
Torque de aperto mín.	0.3 Nm
Peso do produto	69.6 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada