

Conjunto paralelo EAMM-U-60-D32-58AA-91

Número de referência: 8058930

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	26.7 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.07 Nm
Torque transmissível	3 Nm
Peso do produto	1150 g
Código da interface, atuador	D32
Código da interface, Motor in	58AA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS