

Retentor do amortecedor DAYP-L8-40

Número de referência: 8069008

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	560 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS Sem cobre
Material dos batentes	Aço inoxidável de liga alta
Material do parafuso de parada	Aço, galvanizado
Material da porca	Aço, galvanizado