

Refletor SARA-R-Q50-S

Número de referência: 8084159

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Temperatura ambiente	-40 oC...65 oC
Tipo de montagem	Aparafusado
Peso do produto	10.35 g
Material da caixa	PMMA
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Largura estrutural do refletor	Padrão