

**Conjunto de montagem**  
**DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13**  
Número de referência: 8085019

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| De acordo com a norma                  | EN 15081<br>ISO 5211                                   |
| Tamanho da embalagem                   | 1                                                      |
| Construção                             | Dois planos e quadrado externo<br>Conjunto de montagem |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                        |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364 zona III                                     |
| Peso do produto                        | 620 g                                                  |
| Conexão 1, função                      | Saída do atuador                                       |
| Conexão 1, desenho                     | AF 14<br>Padrão da porta 05                            |
| Conexão 2, função                      | Saída redutora                                         |
| Conexão 2, desenho                     | AF 9<br>Padrão de furo 03                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                             |
| Material de acoplamento                | Aço inoxidável de liga alta                            |
| Material do adaptador de montagem      | Aço                                                    |
| Material do disco                      | Aço inoxidável de liga alta                            |
| Material dos parafusos                 | Aço inoxidável de liga alta                            |