

# Regulador de pressão VRPA-CM-Q8-E

Número de referência: 8086005

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função do controlador	Pressão de saída constante Com escape secundário Com função de fluxo de retorno
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	QS-8
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	125 l/min
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Material da caixa	PBT
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de atuação	Manual
Elemento de ajustamento	Botão rotativo com retenção
Indicador de pressão	Com medidor de pressão
Faixa de regulação da pressão MPa	0.1 MPa...0.8 MPa
Taxa de regulação da pressão	1 bar...8 bar
Taxa de regulação da pressão psi	14.5 psi...116 psi
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Peso do produto	36 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da vedação estática	NBR