

Cilindro do tampão DFST-32-20-Y4-A-G2

Número de referência: 8093003

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	20 mm
Diâmetro do pistão	32 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades Amortecedor pneumático, ajustável, na frente
Posição de montagem	Vertical
Modo de funcionamento	Dupla ação Tração
Construção	Biela com alavanca articulada
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Deteção de posição da alavanca curva	Para sensores indutivos
Proteção contra rotação/guia	Haste guia
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Curso do amortecimento	14 mm
Força de impacto permissível na biela estendida	1000 N
Peso do produto	750 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material do rolete	POM