


Cabo do motor NEBM-H6G4-E-25-Q13N-LE4

Número de referência: 8097205

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Designação principal | Sem suporte da etiqueta de identificação |
| Ligação elétrica 1, função | Extremidade do dispositivo de campo |
| Ligação elétrica 1, desenho | Retangular |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão | Tomada |
| Ligação elétrica 1, saída do cabo | Reito |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão | Diagrama de conexão H6, programado para o motor |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios | 4 |
| Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados | 4 |
| Ligação elétrica 2, função | Lado do controlador |
| Ligação elétrica 2, tipo de conexão | Cabo |
| Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão | Extremidade aberta |
| Ligação elétrica 2, número de pinos/fios | 4 |
| Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados | 4 |
| Faixa da tensão de operação CC | 0 V...300 V |
| Faixa da tensão operacional CA | 0 V...300 V |
| Carga admissível da corrente a 40 °C | 9.5 A |
| Resistência a sobretensão | 2 kV |
| Comprimento do cabo | 25 m |
| Característica do cabo | com aptidão para cadeias de energia |
| Condições de teste de linha | Condições de teste sob pedido |
| Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos | 55 mm |
| Raio de curvatura, instalação do cabo flexível | 55 mm |
| Dímetro do cabo | 7.3 mm |
| Composição do cabo | 4 x 0,79 mm ² |
| Secção cruzada do condutor nominal | 0.79 mm ² AWG18 |
| Terminais dos fios | Terminal para cabos |
| Nível de proteção | IP20 |
| Observação sobre o nível de proteção | Quando montado |
| Temperatura ambiente | -25 oC...90 oC |
| Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível | -25 oC...90 oC |

| Característica | Valor |
|--|---|
| Marcação CE (ver declaração de conformidade) | De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade) | De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364 zona III |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de contaminação | 3 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 0 - Sem resistência à corrosão |
| Material da bainha do cabo | PVC |
| Cor da bainha do cabo | Preto |
| Material da caixa | PA |
| Cor da caixa | Branco |
| Material da manga de isolamento | PVC |