

Unidade de manutenção
MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Número de referência: 8098370

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Indicador de pressão	Com medidor de pressão
Pressão operacional	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Taxa de fluxo padrão de escape 6-> 0 bar	3600 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	4750 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlado	Não é indicada a compatibilidade com óleo de éster
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-5 oC...50 oC
Temperatura do meio	5 oC...50 oC
Temperatura ambiente	5 oC...50 oC
Peso do produto	1250 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Pelo suporte de montagem Através dos acessórios
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS