



Junta cega de pressão vertical VMPA14-HS

Número de referência: 8110429



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	10 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Empilhamento vertical pneumático	Fecho para 1
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Pressurização da taxa de fluxo nominal padrão	103 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão do escape	213 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	240 g
Tipo de empilhamento vertical da montagem	Na base de apoio do coletor Na base de apoio individual
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Reforçado com PA