

Clipe de segurança NPAP-QE-S-Q10-P10

Número de referência: 8113231

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Peso do produto	0.23 g
Conexão pneumática	Para tubos com diâmetro externo de 10 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS