

**Conjunto angular**  
**EHAM-AK-L9-160-L9-120-ML**  
Número de referência: 8128207

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Tamanho                                | 160                                  |
| Posição de montagem                    | À esquerda                           |
| Construção                             | Versão padrão                        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 0 - Sem resistência à corrosão       |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...80 oC                       |
| Peso do produto                        | 6005 g                               |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem e parafuso |
| Código da interface, base              | L9-160                               |
| Código da interface, layout            | L9-120                               |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS           |
| Material da placa do adaptador         | Alumínio anodizado                   |
| Material dos parafusos                 | Aço niquelado                        |
| Material de elementos de centralização | Aço de alta liga                     |