

Conjunto do adaptador EHAM-MA-L9-90-L2-60

Número de referência: 8128230

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	90
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Versão padrão
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	1053 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e parafuso
Código da interface, base	L9-90
Código da interface, layout	L2-60
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço niquelado
Material de elementos de centralização	Aço de alta liga