

**Unidade de manutenção**  
**MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WPE-B**  
Número de referência: 8130950

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                                     | Valor                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                            | 4                                                                                         |
| Série                                                              | MS                                                                                        |
| Posição de montagem                                                | Vertical +/- 5°                                                                           |
| Indicador de pressão                                               | Preparado para G1/8                                                                       |
| Pressão operacional                                                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                                   |
| Taxa de fluxo padrão de escape 6-> 0 bar                           | 1400 l/min                                                                                |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 1700 l/min                                                                                |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | Não é indicada a compatibilidade com óleo de éster                                        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                          |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Temperatura de armazenamento                                       | -5 oC...50 oC                                                                             |
| Temperatura do meio                                                | -5 oC...50 oC                                                                             |
| Temperatura ambiente                                               | -5 oC...50 oC                                                                             |
| Peso do produto                                                    | 470 g                                                                                     |
| Tipo de montagem                                                   | Alternativa:<br>Instalação em linha<br>Pelo suporte de montagem<br>Através dos acessórios |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                                                |