

# Unidade de alimentação CACN-3A-1-5-G2

Número de referência: 8149580

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                      | 35 mm                                                                             |
| Altura                                       | 130 mm                                                                            |
| Comprimento                                  | 115 mm                                                                            |
| Posição de montagem                          | Convecção livre                                                                   |
| Alimentação principal                        | Monofásico                                                                        |
| Corrente de entrada                          | 1,1 - 2,2 A                                                                       |
| Tensão de saída nominal CC                   | 24 V                                                                              |
| Corrente de saída nominal                    | 5 A                                                                               |
| Faixa de tensão da entrada CA                | 100 V...240 V                                                                     |
| Falha na potência do tampão principal        | 100 ms                                                                            |
| Frequência da rede de distribuição           | 45 Hz...65 Hz                                                                     |
| Certificado                                  | c UL us - Listed (OL)                                                             |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade) | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE |
| Em conformidade com LABS                     | VDMA24364 zona III                                                                |
| Temperatura de armazenamento                 | -40 oC...85 oC                                                                    |
| Humidade relativa                            | 95 %                                                                              |
| Nível de proteção                            | IP20                                                                              |
| Temperatura ambiente                         | -25 oC...70 oC                                                                    |
| Peso do produto                              | 450 g                                                                             |
| Tipo de montagem                             | Com guia H                                                                        |
| Observação sobre os materiais                | Em conformidade com a RoHS                                                        |