

Suporte de montagem VMPA-BG-VPPM-VABF

Número de referência: 8161011

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	1.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Peso do produto	17 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de montagem	Aço galvanizado