

Adaptador de montagem DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Número de referência: 8183117

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Construção	Adaptador de montagem
Ponto de ligação para o posicionador e o sensor de posição de acordo com a norma	VDI/VDE 3845 tamanho AA 1 VDI/VDE 3845 tamanho AA 2 VDI/VDE 3845 tamanho AA 3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...50 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...70 oC
Peso do produto	100 g
Tipo de montagem	Na flange de acordo com ISO 5211
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de montagem	PA66, com dissipação de eletricidade
Material do adaptador de montagem	PA66, com dissipação de eletricidade
Material da porca	Aço inoxidável de liga alta
Material do disco	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável