

Came de comutação EAPM-E24-60-SLS

Número de referência: 8197117

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso do produto	32 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do terminal de comutação	Aço