


Filtro de linha OAFA-C-Q8-E-F

Número de referência: 8212643

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	8 mm
Informação da aplicação	A caixa não deve ser limpa com solventes polares (como o álcool).
Posição de montagem	Qualquer um
Grau de filtração	10 µm
Pressão operacional	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	22.3 g
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão pneumática	Para tubos de diâmetro externo 8 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	HNBR
Material do filtro	PE
Material da caixa	PA