

**Cartucho do filtro**  
**OAFC-A2-Q810-E-E**  
Número de referência: 8224533

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de filtração                                      | 40 µm                                                                                                                                               |
| Tamanho da embalagem                                   | 5                                                                                                                                                   |
| Meio de funcionamento                                  | Ar                                                                                                                                                  |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364 zona III                                                                                                                                  |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni |
| Peso do produto                                        | 2.37 g                                                                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                          |
| Material do filtro                                     | PE                                                                                                                                                  |