


Conjunto de montagem axial EAMM-A-S60-90R

Número de referência: 8234804

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal | 75 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Velocidade rotacional máx. | 6000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Nível de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Momento de inércia | 34.8 kgmm ² |
| Torque transmissível | 21 Nm |
| Peso do produto | 1010 g |
| Código da interface, atuador | S60 |
| Código da interface, Motor in | 90R 92RA |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |