


Válvula de alavanca manual H-5-1/4-B

Número de referência: 8995

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Solenoide duplo, 5/2 vias
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	550 l/min
Porta de trabalho pneumática	G1/4
Pressão operacional	-0.95 bar...10 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	7 mm
Tipo de controlo	Direto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	2 N
Peso do produto	510 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido