

# Tubo de metal revestido a plástico PM-4

Número de referência: 9084

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	19 mm
Diâmetro interior	3.92 mm
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...30 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 °C...65 °C
Peso do produto por comprimento	0.024 kg/m
Cor	Preto
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	Liga de alumínio forjada PE