

Pé da biela
SGS-M20X1,5
Número de referência: 9264

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M20 x 1,5
De acordo com a norma	ISO 12240-4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	9 kN
Peso do produto	468 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do anel externo	Latão
Material da caixa	Aço galvanizado
Material do rolamento interno	Aço
Material da porca	Aço, galvanizado