


Conector rápido de antepara SCK-PK-9-KU

Número de referência: 9390

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	8 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Antepara
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	Para conexão dentada com diâmetro interno de 9 mm com porca de capa
Conexão pneumática 2	Para conexão dentada, diâmetro interno de 9 mm, com porca
Material da porca de capa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da porca	POM
Material do conector	POM