


Conector rápido de antepara QCK-3/8-PK-9-B

Número de referência: 9427

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	8 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Antepara
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	12.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G3/8
Conexão pneumática 2	Para conexão dentada, diâmetro interno de 9 mm, com porca
Material da porca de capa	Liga forjada de alumínio anodizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da porca	Aço, galvanizado
Material do conector	Liga forjada de alumínio anodizado