

Válvula esférica QH-1/2

Número de referência: 9543

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	2/2 vias, biestável
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Tipo de atuação	Manual
Tipo de montagem	Instalação em linha
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	11500 l/min
Largura nominal	15 mm
Material da caixa	Latão
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	ISO 228-1
Construção	Válvula de esferas
Pressão nominal do encaixe PN	40
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Gases inertes Água - sem vapor de água Fluidos neutros Outros meios de fluxo mediante solicitação
Temperatura do meio	-20 oC...150 oC
Peso do produto	340 g
Material de vedações	FPM PTFE
Material das esferas	Metal, cromado
Material do eixo	Latão