

Engate do tirante SG-M36X2

Número de referência: 9581

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M36 x 2
De acordo com a norma	ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M36 x 2
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	4320 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço Galvanizado
Material articulado	Aço Galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado