

# Adaptador AD-3/8NPT-G3/8-I

Número de referência: 9626

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	11.5 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto máx., conexão pneumática 1	22 Nm
Torque de aperto máx., conexão pneumática 2	25 Nm
Peso do produto	25.98 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa 3/8 NPT
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	PVC
Material da caixa	Aço galvanizado